

Garant**Štíhle hydraulické upínacie puzdro, HSK-E 40 A = 85, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307526 6
GTIN	4045197868442
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Mimoriadne štíhla konštrukcia (3° obrys).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Možné axiálne nastavenie dĺžky.
- Všetky stopky sú pretočené.
- Môžu sa použiť redukčné puzdrá.

Výhoda:

- Odolné voči teplote vďaka kompletne uzavretému systému, t.j. žiadne spájkované tlakové komory.
- Ideálne tlmiace vlastnosti.
- Vysoké prenosné krútiace momenty, čo vedie k spoľahlivosti procesu.

Použitie:

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.

Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.

Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.

Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302165.

Technický opis

Ø D ₂	12 mm
------------------	-------

L ₂	46 mm
Ø upnutia D ₁	6 mm
Ø D ₃	16,8 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Upínač	HSK-E 40 A = 85
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro