



Vejárovitý brúsny kotúč (špeciálny ZA) tanier zo sklenej tkaniny kónické, Ø 115 mm, Zrinitosť: 40



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 565560 40 |
| GTIN | 9003171602296 |
| Trieda položky | 53T |

Popis

Prevedenie:

Šikmý tvar – na **spracovanie hrán/zvarových švov** a povrchové brúsenie pod uhlom 15–25°. Vejárovitý brúsny kotúč so **zirkónovým korundom (ZA)** a chladiacou vrstvou na **bavlnenej tkanine**. Tanier zo sklenej vlákni. **Na všetky materiály. Veľmi vysoká hustota povrchu.**

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Popis tvaru | šikmý |
| Zrinitosť | 40 |
| Ø otvora | 22,23 mm |
| Ø kotúčov | 115 mm |
| Brusivo | Zirkónový korund (ZA) |
| Skratka pre brusivo | ZA |
| povrch ochladzujúci proces brúsenia | áno |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Brúsna podložka | Bavlnená tkanina |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribút Názov produktu | Ø 115 mm |
| Nosná doska | Tanier zo sklenenej vlákniny |
| optimalizované pre materiál | INOX |
| optimalizované pre materiál | Oceľ |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |