

Garant**Brúsne teliesko hrubý, AR, Typ: ZY1604****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	550800 ZY1604
GTIN	4045197239389
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Keramicky spojené brúsne telieska v **ružovom ušľachtilem korunde (AR)**. Stredne tvrdé vyhotovenie.

Hrubé zrnó. Dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie **nelegovanej a nízko legovanej ocele a ocelevej liatiny**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 30 – 50 m/s.

Technický opis

Dĺžka stopky	40 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Ø hlavy	16 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	4 mm

Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	AR
Druh produktu	Brúsne teliesko