

Garant**Brúsne teliesko jemná, AR, Typ: ZY1032****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	550700 ZY1032
GTIN	4045197239334
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Keramicky spojené brúsne telieska v **ružovom ušľachtilom korunde (AR)**. Stredne tvrdé vyhotovenie.

Jemné zrno. Dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie **nelegovanej a nízko legovanej ocele a ocelevej liatiny**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 30 – 50 m/s.

Technický opis

Dĺžka stopky	40 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Ø hlavy	10 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	32 mm
Brusivo	Normálny korund (A)

Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	AR
Druh produktu	Brúsne teliesko