

Garant**Brúsne teliesko hrubý, AR, Typ: SP0816****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 550900 SP0816 |
| GTIN | 4045197239457 |
| Trieda položky | 51E |

Popis**Prevedenie:**

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Keramicky spojené brúsne telieska v **ružovom ušľachtilom korunde (AR)**. Stredne tvrdé vyhotovenie.

Hrubé zrno. Dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie **nelegovanej a nízko legovanej ocele a oceleovej liatiny**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 30 – 50 m/s.

Technický opis

| | |
|-----------------|---------------------|
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Dĺžka stopky | 40 mm |
| Ø hlavy | 8 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Dĺžka hlavy | 16 mm |
| Brusivo | Normálny korund (A) |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Skratka pre brúsivo | A |
| Atribút Názov produktu | AR |
| Druh produktu | Brúsne teliesko |