

Garant**Brúsne teliesko hrubý, AN, Typ: ZY1032****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551600 ZY1032
GTIN	4045197239679
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Brúsny kolík s **normálnym korundom (AN)** s hrubou zrnitosťou a spojením umelou živicom. Dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na obrábanie **vysoko legovanej ocele** a **ocelovej liatiny**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 40 – 50 m/s.

Technický opis

Dĺžka stopky	40 mm
Ø hlavy	10 mm

Stupeň jemnosti	hrubý
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	32 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	AN
Druh produktu	Brúsne teliesko