

**Garant****Brúsne teliesko hrubý, AR, Typ: KU16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 551200 KU16   |
| GTIN             | 4045197239495 |
| Trieda položky   | 51E           |

**Popis****Prevedenie:**

**Brúsne telieska GARANT** (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Keramicky spojené brúsne telieska v **ružovom ušľachtilom korunde (AR)**. Stredne tvrdé vyhotovenie.

Hrubé zrno. Dĺžka stopky 40 mm.

**Použitie:**

Na univerzálne obrábanie **nelegovanej a nízko legovanej ocele a ocelevej liatiny**.

Odporúčaná rýchlosť rezania 30 – 50 m/s.

**Technický opis**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Ø hlavy         | 16 mm               |
| Dĺžka stopky    | 40 mm               |
| Stupeň jemnosti | hrubý               |
| Ø stopky        | 6 mm                |
| Dĺžka hlavy     | 16 mm               |
| Brusivo         | Normálny korund (A) |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Skratka pre brúsivo    | A               |
| Atribút Názov produktu | AR              |
| Druh produktu          | Brúsne teliesko |