

**HOLEX****Fibrový kotúč normálny korund (A), Ø 180 mm, Zrnitosť: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566610 40
GTIN	4045197292049
Trieda položky	52M

**Popis****Prevedenie:**

**Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné.** Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

**Univerzálny laminátový kotúč HOLEX** na brúsenie všetkých kovov. Typ zrna: **Normálny korund (A)**.

**Použitie:**

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/566670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

**Technický opis**

Zrnitosť	40
Ø kotúčov	180 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Brúsna podložka	vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 180 mm

Upínač	Rýchlovýmenný systém Roloc™
Ø otvora	22,23 mm
vhodné pre rýchlo výmenný systém	Roloc™
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	8488 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Laminátový kotúč

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Oporný taniertvrдый/rebrovaný Vonkajší Ø 180	566672 180
Oporný tanier ISOflexibilný/hladký Vonkajší Ø 172	566650 172
Oporný tanier ISOstredne tvrdý/rebrovaný Vonkajší Ø 172	566670 172