

Garant**Brúsne teliesko hrubý, AW-AN, Typ: ZY2025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551700 ZY2025
GTIN	4045197239754
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Brúsne teliesko v špeciálnej kvalite **zmiešaného korundu**, zrno 30 (hrubé) a keramického spojiva. Stopka Ø 6 mm, dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na hrubé opracovanie **liatiny** a **INOX**. Odporúčaná rezná rýchlosť 40 – 50 m/s.

Technický opis

Ø hlavy	20 mm
Dĺžka stopky	40 mm

Stupeň jemnosti	hrubý
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	AW-AN
Druh produktu	Brúsne teliesko