

**Garant****Brúsne teliesko hrubý, AW-AN, Typ: ZY3232****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	551700 ZY3232
GTIN	4045197239778
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

**Brúsne telieska GARANT** (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje prácu bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Brúsne teliesko v špeciálnej kvalite **zmiešaného korundu**, zrno 30 (hrubé) a keramického spojiva. Stopka Ø 6 mm, dĺžka stopky 40 mm.

**Použitie:**

Na hrubé opracovanie **liatiny** a **INOX**. Odporúčaná rezná rýchlosť 40 – 50 m/s.

**Technický opis**

Dĺžka stopky	40 mm
Stupeň jemnosti	hrubý

Ø hlavy	32 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	32 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Atribút Názov produktu	AW-AN
Druh produktu	Brúsne teliesko