

Garant**Leštiace brúsne teliesko zrno 120 (červené) stredný, Hlava Ø × dĺžka hlavy: 6X10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	551900 6X10
GTIN	4045197239884
Trieda položky	51E

Popis

Prevedenie:

Leštiace kolíky s **normálnym korundom (A)** v gumenom elastickom spojení.

GARANT leštiace kolíky sa vyznačujú vysokou životnosťou pri rýchlom dosiahnutí jemného rovnomerného povrchu. Podľa vyhotovenia sa môže dosiahnuť rovná jemná politúra alebo až lesklá politúra. GARANT leštiace kolíky sa môžu samé profilovať zarovnávacími nástrojmi.

Použitie:

Na jemné brúsenie a leštenie ocele, ocele odolnej proti hrdzi a kyselinám, materiálov odolných proti vysokým teplotám a neželezných kovov. Leštiace brúsne telieska neupchávajú ani pri mazaných materiáloch. Na matné leštenie alebo vytvorenie optických efektov na nehrdzavejúcich nádobách atď. **Elastickým naviazaním brúsneho zrna sa dosiahne veľmi jemná politúra.**

Nevhodné pre hrany a drsné plochy.

Technický opis

Popis tvaru	Valec
Zrnitosť	120

odporúčaná obvodová rýchlosť	10 - 15 m/s
Ø stopky	3 mm
Ø hlavy	6 mm
Dĺžka hlavy	10 mm
Brusivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brusivo	A
Farba	červená
Druh produktu	Leštiace teliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		