

Závitový kaliber Medzný kaliber, Závit: G3/4palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A. Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornenie:

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Technický opis

Chodov na palec	14
Tolerančná trieda	A
Ø závit	26,44 mm
Závit	G3/4
Norma	DIN 228
Druh závit	G
Tolerančné pole	A
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kalibrácia	L10
Druh produktu	Závitový medzný kalibračný trň

Služby

KalibráciaMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 60	028550 60
Kalibrácia DAkksMedzný závitový kaliber Maximálny Ø 90	028590 90