

**Jemná niť- Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g, M × stúpanie:  
16X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486210 16X1   |
| GTIN             | 2050001036117 |
| Trieda položky   | 48B           |

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

**Použitie:**

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

**Technický opis**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Závit             | M16  |
| Stúpanie závitov  | 1 mm |
| Tolerančná trieda | 6g   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kalibrácia      | L12   |
| Druh kalibru    | Strana nepodarkového rozmeru                      |
| Tolerančné pole | g   |
| Norma           | DIN 13  |
| Druh závitu     | MF  |
| Kvalita         | 6   |
| Druh produktu   | Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer |

### Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkSZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100 | 028640 100 |
| KalibráciaZávitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 20        | 028600 20  |