

Jemná niť- Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, M × stúpanie: 40X2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486110 40X2
GTIN	2050001041876
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Upozornenie:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Technický opis

Závit	M40
Stúpanie závitov	2 mm
Tolerančná trieda	6g
Kalibrácia	L12

Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Tolerančné pole	g
Norma	DIN 13
Druh závitů	MF
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Služby

Kalibrácia Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 60	028600 60
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibračný krúžok Maximálny Ø 100	028640 100