

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Vlnité rúno, jemná, Ø hlavy×šírka hlavy: 80X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554977 80X50
GTIN	4045197678874
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Sinusoidálne položené abrazívne rúno bez rezaného okraja. Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Na **matovanie a leštenie bez stôp po použití.**

Technický opis

maximálne otáčky	7000 min ⁻¹
odporúčané otáčky	4000 min ⁻¹
Šírka hlavy	50 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	80 mm
Skratka pre brúsivo	A
Porovnanie zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemná
Atribút Názov produktu	jemná

Druh produktu

Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		