

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno/plátno, jemná, Ø hlavy×šírka hlavy: 80X50mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	554930 80X50
GTIN	4045197241160
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja. Kombináciou s brúsnym plátnom sa zosilní **brúsny efekt** rúna . Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

Šírka hlavy	50 mm
maximálne otáčky	7000 min ⁻¹
odporúčané otáčky	4000 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	80 mm
Skratka pre brúsivo	A
Porovnanie zrnitosti	280 / 240
Stupeň jemnosti	jemná

Atribút	Názov produktu	jemná
Druh produktu		Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		