



## Sada brúsnych čiapočiek tvrdosť J jemná, AW-CER, Typ: ZY0408



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	551791 ZY0408
GTIN	4007220802137
Trieda položky	55E

### Popis

#### Prevedenie:

**jemný**, zrnitosť 80.

**Brúsne telieska PFERD** (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska PFERD sú univerzálne určené na **brúsenie hrán a plôch** a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.

Brúsne teliesko so **zmiešaným zrnom (AW-CER)** v **tvrdosti J**. Kombinácia s mäkkým pojivom z **bieleho ušľachtilého korundu** a **keramického, mikrokríštálického spekaného korundu** s vysokou mierou samoostrenia pre konštantne vysokú mieru úberu materiálu pri studenom brúsení (označenie Pferd AWCO).

#### Použitie:

Na plošné obrábanie ťažko obrábateľných superzliatin, akými sú **titánové materiály, zliatiny na báze niklu a kobaltu** a aj **kalená ocel**.

Odporúčaná rezná rýchlosť 30 – 50 m/s.

### Technický opis

Ø hlavy	4 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Zrnitosť	80
Ø stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	8 mm
Brusivo	Keramické zrno (CER)

Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	AW-CER
Druh produktu	Brúsne teliesko