

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (A), hrubý, Ø hlavy×šírka hlavy: 40X20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554950 40X20
GTIN	4045197241177
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. Ø stopky 6 mm.

Rúno pretkané normálnym korundom (A). Zabezpečí rovnomernú, **matnú finálnu povrchovú úpravu.**

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

Šírka hlavy	20 mm
maximálne otáčky	14000 min ⁻¹
odporúčané otáčky	7500 min ⁻¹
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	40 mm
Skratka pre brúsivo	A
Porovnanie zrnitosti	100

Stupeň jemnosti	hrubý
Atribút Názov produktu	hrubý
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		