

HOLEX**Vejárovitý brúsny hrniec (A), Zrnitosť 150, Ø hlavy×šírka hlavy: 60X40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 555030 60X40 |
| GTIN | 4045197241290 |
| Trieda položky | 52E |

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Hrncovo tvarované usporiadanie lamiel okolo osi nástroja s odsadeným jadrom. Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Obzvlášť vhodné pre čelné a obvodové brúsenie.

Technický opis

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Zrnitosť | 150 |
| odporúčané otáčky | 8000 min ⁻¹ |
| Šírka hlavy | 40 mm |
| maximálne otáčky | 12000 min ⁻¹ |
| Ø stopky | 6 mm |
| Ø hlavy | 60 mm |
| Brusivo | korundové brúsne zrno (A) |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Skratka pre brúsivo | A |
| Atribút Názov produktu | Zrnitosť 150 |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |