

**Jemná niť- Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g, M × stúpanie: 45X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	486110 45X2
GTIN	2050001041913
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závit.

Vyhotovenie podľa **DIN 2279 – 2299**.

**Použitie:**

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornenie:**

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

**Technický opis**

Tolerančná trieda	6g
Závit	M45
Stúpanie závitov	2 mm
Kalibrácia	L12

Tolerančné pole	g
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Norma	DIN 13
Druh závitů	MF
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační krůžok pre správny rozmer

## Služby

Kalibrácia Závitový kalibrační krůžok Maximální Ø 60	028600 60
Kalibrácia DAkkS Závitový kalibrační krůžok Maximální Ø 100	028640 100