

## Závitový kaliber Medzný kaliber, Závit: G1/4palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 486140 G1/4   |
| GTIN             | 2050001035844 |
| Trieda položky   | 48B           |

### Popis

**Prevedenie:**

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A. Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

**Norma:**

**DIN EN ISO 228**

**Upozornenie:**

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

### Technický opis

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Tolerančná trieda | A                              |
| Ø závit           | 13,16 mm                       |
| Závit             | G1/4                           |
| Chodov na palec   | 19                             |
| Norma             | DIN 228                        |
| Druh závit        | G                              |
| Tolerančné pole   | A                              |
| Druh kalibru      | Strana nepodarkového rozmeru   |
| Druh kalibru      | dobrá strana kalibru           |
| Kalibrácia        | L10                            |
| Druh produktu     | Závitový medzný kalibračný trň |

**Služby**

Kalibrácia Medzný závitový kaliber Maximálny Ø 20

028550 20

Kalibrácia DAkkS Medzný závitový kaliber Maximálny Ø 90

028590 90