

HOLEX**Oporný tanier ISO flexibilný/hladký, Vonkajší Ø: 108mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566650 108
GTIN	2050001032164
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

Elastický špeciálny plastový tanier na **flexibilné obrysové brúsenie**. Ideálny pre zrnitosť 60 alebo jemnejšiu.

Podľa ISO.

Technický opis

maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
vhodný pre Ø kotúčov	115 mm
Vonkajší Ø	108 mm
vrát. upínacej matice	áno
Druh produktu	Oporný tanier