



**Sada kotúčov s brúsnym rúnom, 3-dielna (SiC) na satinovanie jemná, Ø krúžku: 150mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555770 150
GTIN	4013349627919
Trieda položky	56Z

## Popis

### Prevedenie:

**Unipol® brúsne rúnové kotúče** sú navinuté okolo kovového jadra; **súprava obsahuje vždy 3 kotúče.**

### Použitie:

**Jemné brúsne rúno** (cca zrnitosť 280) na vylepšenie jemných škrabancov, na jemné matovanie povrchov (drsnosť Rt cca 1,5 µm).

Brúsne rúnové kotúče sa môžu upínať v ľubovoľnom počte a šírke.

### Upozornenie:

Upínacie trne pre brúsne rúnové kotúče pozri č. 555785.

## Technický opis

Ø redukčného krúžku	16 mm
Ø redukčného krúžku	14 mm
Ø krúžku	150 mm
Ø otvora	20 mm
Šírka krúžku	25 mm
Druh produktu	Krúžok brúsneho rúna

---

**Príslušenstvo**

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE

555740 BLUE

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE

555740 WHITE