

3M Scotch-Brite™

Rúnový kotúč so suchým zipsom SC-DH, Ø 125 mm, Porovnanie zrnitosti: 100**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566925 100
GTIN	4046719061075
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a prilnutie kotúča na podložku (**približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965**).

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Na **konečnú úpravu, zmatňovanie, prekrývanie** s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na **ľahké čistenie** (napr. odstraňovanie nábehovej farby) **aodhrotovanie**.

Upozornenie:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. **567705 a nasl.**

Technický opis

Stupeň jemnosti	hrubý
Porovnanie zrnitosti	100
Prevedenie	A coarse
Farba	hnedá

Ø kotúčov	125 mm
Séria	SC-DH
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
Označenie výrobcu	SC-DH
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14
Vonkajší Ø 125

566965 125

Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14 Vonkajší Ø 125

566960 125