



Súprava sukrových kotúčov s leštiacim rúnom, 3-dielna na zarovnanie, Ø krúžku: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555730 200
GTIN	4013349608147
Trieda položky	56Z

Popis

Prevedenie:

Kotúče so skladanou látkou sú navinuté okolo kovového jadra (upínač); **súprava obsahuje vždy 3 kotúče.**

Úsporná spotreba leštiacej pasty, vysoká životnosť – žiadne strapkanie. Textilný kotúč **Unipol®** ovinutý okolo kovového stredu (upínac).

Použitie:

Kotúče so skladanou látkou sa môžu upínať v ľubovoľnom počte a šírke. Na použitie s leštiacimi pastami. Od základnej politúry až po vysoko leštiacu politúru **kovov** (obvodová rýchlosť cca 25 – 30 m/s).

Leštiace rúno na zarovnanie a leštenie (INOX, nežeľzné kovy) a finalizácia bez tvorenia vysokého lesku.

Upozornenie:

Upínacie trne pre látkové kotúče pozri č. 555785.

Technický opis

Ø krúžku	200 mm
Ø redukčného krúžku	14 mm

Ø redukčného krúžku	16 mm
Ø otvora	20 mm
Šírka krúžku	14 mm
Druh produktu	Textilný krúžok

Príslušenstvo

Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE	555740 BLUE
Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE	555740 WHITE