

**Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14, Vonkajší Ø: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566960 115
GTIN	2050001029515
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Prilnavá strana so systémom dvojitého T-háku, pre bezpečnú prilnavosť brúsnych rúnových kotúčov so suchým zipsom.

Vhodné pre:

Pre kotúče so suchým zipsom **bez strediaceho otvoru**.

Pozor!:

Maximálna obvodová rýchlosť na uhlových brúskach **s kotúčmi so suchým zipsom** 40 m/s.

Technický opis

maximálne otáčky	12000 min ⁻¹
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Vonkajší Ø	115 mm
Druh produktu	Oporný tanier