



Súprava sukrových kotúčov s najjemnejším leštiacim rúnom 3-dielna na vyleštenie, Ø krúžku: 100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 555735 100 |
| GTIN | 4013349630346 |
| Trieda položky | 56Z |

Popis

Prevedenie:

Kotúče so skladanou látkou sú navinuté okolo kovového jadra (upínač); **súprava obsahuje vždy 3 kotúče.**

Veľmi jemná tkaninová štruktúra, úsporná spotreba leštiacej pasty, dobrá životnosť – žiadne strapkanie. **Textilný kotúč** Unipol® ovinutý okolo kovového stredu (upínac).

Použitie:

Kotúče so skladanou látkou sa môžu upínať v ľubovoľnom počte a šírke. Na použitie s leštiacimi pastami. Od základnej politúry až po vysoko leštiacu politúru **kovov** (obvodová rýchlosť cca 25 – 30 m/s).

Veľmi jemné leštiace rúno sa používa na leštenie všetkých kovov, ako aj plastov.

Upozornenie:

Upínacie trne pre látkové kotúče pozri č. 555785.

Technický opis

| | |
|---------------------|-------|
| Ø redukčného krúžku | 10 mm |
| Ø redukčného krúžku | 16 mm |
| Ø redukčného krúžku | 14 mm |

| | |
|---------------|-----------------|
| Ø krúžku | 100 mm |
| Ø otvora | 20 mm |
| Šírka krúžku | 14 mm |
| Druh produktu | Textilný krúžok |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Blok leštiacej pastyUnipol® Farba BLUE | 555740 BLUE |
| Blok leštiacej pastyUnipol® Farba WHITE | 555740 WHITE |