

3M**Oporný tanier pre fibrové kotúče tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566690 125
GTIN	4046719523849
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

Tvrдый, nedeformujúci sa oporný tanier fibrových kotúčov. Úložná plocha **jemne rebrovaná na optimálnu oporu zrna** pri hranovom a plošnom brúsení. Špeciálny plast **s veľmi vysokou tepelnou odolnosťou**. Ideálny pre **hrubé brúsne a hrubovacie práce** v zrnitosti od 36 do 60. Dodatočne vrátane upínacej matice 5/8 palca.

Technický opis

maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Vonkajší Ø	125 mm
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Druh produktu	Oporný tanier