

**Podkladová fólia, sada 10dielna 50×300 mm, C ocel', Hrúbka: 0,1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478750 0,1
GTIN	2050001057440
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka fólie je nezmazateľne označená. Skladovaná v stabilnej zásobníkovej dóze. **C ocel'** – uhlíková ocel', materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, lesklý povrch (veľ. 0,02 nehrdzavejúce).

**Použitie:**

**Nastavenie** nástrojov; **Nastavenie** aparátov; **Kompensácia** tolerancií; **Podloženie** na prípravkoch; **Zoradovanie** strojov; **Nastavenie** foriem; **Nastavenie** vôle ložiska; **Prispôsobenie** agregátov; **Prestavenie** strihacích nožov; **Zoradovanie** obrobkov atď.

**Rozsah balenia:**

1 balenie s 10 listami.

**Technický opis**

Hrúbka	0,1 mm
Materiál	C ocel
Najväčšia prípustná chyba	±4 µm
Šírka fólie	50 mm
Dĺžka fólie	100 mm

Atribút Názov produktu	C oceľ
Počet fólií	10
Druh produktu	Podkladová fólia