

3M Scotch-Brite™

Rúnový kotúč so suchým zipsom SC-DH, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 100**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566915 100
GTIN	4001895969072
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a prilnutie kotúča na podložku (**približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965**).

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Na **konečnú úpravu, zmatňovanie, prekrývanie** s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na **ľahké čistenie** (napr. odstraňovanie nábehovej farby) **aodhrotovanie**.

Upozornenie:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. **567705 a nasl.**

Technický opis

Farba	hnedá
Porovnanie zrnitosti	100
Stupeň jemnosti	hrubý
Prevedenie	A coarse

Ø kotúčov	115 mm
Séria	SC-DH
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Označenie výrobcu	SC-DH
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14
Vonkajší Ø 115

566965 115

Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14 Vonkajší Ø 115

566960 115