

3M**Oporný tanier pre fibrové kotúče flexibilný/hladký, Vonkajší Ø: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566692 180
GTIN	4046719523825
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.

Elastický špeciálny plastový tanier na **flexibilné obrysové brúsenie**. Ideálny pre zrnitosť 60 alebo jemnejšiu.

Dodatočne vrátane upínacej matice 5/8-palcovej.

Technický opis

maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
vhodný pre Ø kotúčov	180 mm
Vonkajší Ø	180 mm
vrát. upínacej matice	áno
Druh produktu	Oporný tanier