

3M Scotch-Brite™

**Vložka z brúsneho rúna, 158×224 mm, Štruktúra rúna: 280****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	556000 280
GTIN	3134375235686
Trieda položky	53M

**Popis****Prevedenie:**

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.

**Výhoda:**

- **Prispôsobí sa tvaru obrobku.**
- **Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.**
- **Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.**
- **Môže sa používať za sucha aj za mokra.**
- **Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.**

**Použitie:**

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske. **Stredné / stredne jemné:** univerzálne použiteľné na odstránenie jemnej hrdze, ľahkých znečistení, sfarbení; pre dodatočné brúsenie predbežne brúsených alebo kefovaných povrchov alebo pre odstránenie tuku a cistenie pred lakovaním.

**Technický opis**

Štruktúra rúna	280
Porovnanie zrnitosti	280 - 360
Stupeň jemnosti	stredne jemné
Farba	cervená
Označenie 3M	CF-HP
Prevedenie	A Very Fine
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šírka	158 mm
Dĺžka	224 mm
Atribút Názov produktu	158x224 mm
Druh produktu	Vložka z brúsneho rúna

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Ručný držiak	556020
Vreteno	556030

