

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SM
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie