

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260150 HB7035-1
GTIN	4045197873736
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie