

Garant**CC.T 09T308, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie