

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie