

Garant**CNMG 120416, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250162 HB7035-1
GTIN	4045197873910
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 8 mm
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie