

**Garant****CNMM 120408, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250452 HB7035-1
GTIN	4045197874030
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Typ	HB7035-1
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 10 mm
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SR
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie