

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260452 HB7035-1
GTIN	4045197874122
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7035-1
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie