

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	SM
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie