

**Garant****DC.T 11T304, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	SS
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7035-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie