

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7035-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250752 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874207 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Hlavné použitie | P |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 100 - 320 m/min |
| Lamač triesok | SM |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 5 mm |
| Posuv f | 0,2 - 0,5 mm/ot, |
| Typ | HB7035-1 |
| Podmienka rezu | silne prerušovaný |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 110404 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Tolerancia | M |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |