

**Garant****SC.T 120408, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260766 HB7035-1
GTIN	4045197874450
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie