

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7035-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie