

## Závitový kaliber Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery, Závit: G1/4palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Trieda položky	48B

### Popis

**Prevedenie:**

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A. Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

**Norma:**

**DIN EN ISO 228**

**Upozornenie:**

Závitové kalibre s inými priermi sa dodávajú na vyžiadanie.

### Technický opis

Tolerančná trieda	A
Chodov na palec	19
Závit	G1/4
Ø závit	13,16 mm
Kalibrácia	L12
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru

Tolerančné pole	A
Norma	DIN 228
Druh závitů	G
Druh produktu	Závitový kalibrační krůžok pre nepodarkový rozmer

## Služby

Kalibrácia DAKK SZávitový kalibrační krůžok Maximální Ø 100	028640 100
Kalibrácia Závitový kalibrační krůžok Maximální Ø 20	028600 20