

**martor****Bezpečnostné nožnice SECUMAX, Celková dĺžka: 216mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	769245 216
GTIN	4002632921339
Trieda položky	76F

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomická 2-zložková rukoväť. Rezné hrany z nehrdzavejúcej ocele pre veľmi dobré vlastnosti rezania a dlhú životnosť. Špeciálny výbrus čepelí nožníc chráni pred zranením pri strihaní a zaoblené hroty znižujú riziko zranení spôsobeným vpichom. S drôtorezom špeciálne pre drôty a káble a s pazúrami na uvoľnenie uzáverov.

**Použitie:**

Papier, kartón, textil, fólie, plastové pásky a mnoho iného

**Technický opis**

Celková dĺžka	216 mm
Výrobca Typové označenie	SECUMAX 565
Prevedenie rukoväti	ergonomické 2-zložkové opláštenie rukoväti
Materiál	nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
Druh produktu	Nožnice

**Príslušenstvo**

Taška na opasok s klipsom Typ L	842200 L
---------------------------------	----------

Taška na opasok s klipsom Typ M

842200 M