



Korpusová svorka, Rozsah upínania a: 1000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860291 1000
GTIN	4008158040158
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Klzný strmeň s dvojitém protišmykovým zariadením. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Plastový plášť vystužený kovom. Upínacia sila do **8000 N**.

- **Mimoriadne veľké upínacie plochy s odnímatelnými ochrannými krytmi**
- **Ochranné podpery obrobku, odnímateľné**
- **Otočením spodnej časti sa zo svorky stane roztáhovacia svorka**
- **2-zložková rukoväť s vnútorným šesťhranom (SW6) pre pohodlné použitie upínacej sily**

Použitie:

Zvierka sa upína okolo koľajnice, t. j. aj za koľajnicou a na bočnú stranu. Vďaka tomu sú dostupné upínacie body, ktoré nie je možné dosiahnuť bežnými skrutkovými svorkami. Pre rozpernú funkciu **prepínateľná bez použitia náradia**.

Upozornenie:

Následný produkt pre č. 860290.

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	29x9 mm
------------------------	---------

Previs b	95 mm
Rozperná vzdialenosť e	255 - 1130 mm
Rozsah upínania a	1000 mm
Hmotnosť	3,45 kg
maximálna upínacia sila	8000 N
Druh produktu	Zvierka