



## Korpusová svorka, Rozsah upínania a: 1250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860291 1250
GTIN	4008158040165
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Klzný strmeň s dvojitém protišmykovým zariadením. Oceľové vreteno s hladkým chodom s trapézovým závitom, brunované. Plastový plášť vystužený kovom. Upínacia sila do **8000 N**.

- **Mimoriadne veľké upínacie plochy s odnímatelnými ochrannými krytmi**
- **Ochranné podpery obrobku, odnímatelné**
- **Otočením spodnej časti sa zo svorky stane roztáhovacia svorka**
- **2-zložková rukoväť s vnútorným šesťhranom (SW6) pre pohodlné použitie upínacej sily**

#### Použitie:

Zvierka sa upína okolo koľajnice, t. j. aj za koľajnicou a na bočnú stranu. Vďaka tomu sú dostupné upínacie body, ktoré nie je možné dosiahnuť bežnými skrutkovými svorkami. Pre rozpernú funkciu **prepínateľná bez použitia náradia**.

#### Upozornenie:

**Následný produkt pre č. 860290.**

### Technický opis

Rozsah upínania a	1250 mm
-------------------	---------

Rozperná vzdialenosť e	255 - 1355 mm
Previs b	95 mm
Hmotnosť	3,87 kg
Prierez posuvnej lišty	29×9 mm
maximálna upínacia sila	8000 N
Druh produktu	Zvierka