

**Garant****Držiak na nástroje eco axiálny jednoduchý, ľavý, PSC 63, pre držiak so štvorhranom: 25**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	318852 25
GTIN	4045197893307
Trieda položky	31G

## Popis

**Prevedenie:**

**GARANT** – Optimalizácia životnosti, lepšie povrchy, vyššia spoľahlivosť procesu a zvýšená produktivita s GARANT eco.

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

**Použitie:**

Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

**Upozornenie:**

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

## Technický opis

pre držiak so štvorhranom	25 mm
Vonkajší Ø D	102 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	130 mm
Upínacia dĺžka L <sub>1</sub>	102 mm
B	40 mm
Upínač	PSC 63
Norma upínača	ISO 26623-2

Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Držiak nástrojov