

Garant**Pozdĺžny upínač eco BMT, BMT: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319884 60
GTIN	4045197877345
Trieda položky	31V

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné držiaky prispôbolené strojom pre flexibilné použitie na hlavných a protivretenových strojoch. Kontaktná plocha a funkčná plocha brúsená. Odpružená prítlačná doska pre rovnomerné upnutie sústružníckych nástrojov. Perfektný dizajn pre príslušné sústruhy. So zaistenými guľovými rozprašovacími tryskami až do 80 barov. Brunované pre lepšiu ochranu proti korózii.

Vhodné pre efektívne chladiace systémy, napr. GARANT eco, ale aj iné systémy. Vhodné pre bežné otočné držiaky.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Technický opis

vhodné stroje	Mori NL, Mori NT
h_1	25 mm
L_1	94 mm
b_2	65 mm

L ₂	84 mm
x	70 mm
h ₂	70 mm
Druh produktu	Oceľový držiak